

**HOLEX**
**Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 2,5 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	116050 2,5
GTIN	4045197956149
Clase de artículo	12B

**Descripción**
**Ejecución:**

**HOLEX CleverDrill** – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

**Recomendación:**
**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Nota:**

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 58,3 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 62 mm

Longitud total L: 95 mm

Ø de mango  $D_s$ : 2,5 mm

**Descripción técnica**

Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	58,3 mm
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	62 mm
Ø de mango $D_s$	2,5 mm
Número de filos Z	2

Norma	DIN 340
Ø nominal D <sub>c</sub>	2,5 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Longitud total L	95 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral