



## Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 12,5 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	116050 12,5
GTIN	4045197956576
Clase de artículo	12B

### Descripción

#### Ejecución:

**HOLEX CleverDrill** – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

#### Recomendación:

#### Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 115,3 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 134 mm

Longitud total L: 205 mm

Ø de mango  $D_s$ : 12,5 mm

### Descripción técnica

Ø nominal $D_c$	12,5 mm
Longitud total L	205 mm
Ø de mango $D_s$	12,5 mm
Número de filos Z	2

Norma	DIN 340
Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	115,3 mm
Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub>	134 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral