

**HOLEX**
**Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 5,1 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	116050 5,1
GTIN	4045197956354
Clase de artículo	12B

**Descripción**
**Ejecución:**

**HOLEX CleverDrill** – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

**Recomendación:**
**Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Nota:**

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 79,4 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 87 mm

Longitud total L: 132 mm

Ø de mango  $D_s$ : 5,1 mm

**Descripción técnica**

Longitud de la ranura de viruta $L_c$	87 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Norma	DIN 340
Ø nominal $D_c$	5,1 mm

Ø de mango D <sub>s</sub>	5,1 mm
Longitud total L	132 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	79,4 mm
Número de filos Z	2
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral