



## Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 8,2 mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 116050 8,2    |
| GTIN              | 4045197956477 |
| Clase de artículo | 12B           |

### Descripción

#### Ejecución:

**HOLEX CleverDrill** – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

#### Recomendación:

#### Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 96,7 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 109 mm

Longitud total L: 165 mm

Ø de mango  $D_s$ : 8,2 mm

### Descripción técnica

|   |         |
|---|---------|
| Número de filos Z                                   | 2       |
| Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$ | 96,7 mm |
| Ø nominal $D_c$                                     | 8,2 mm  |
| Norma   | DIN 340 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ø de mango D <sub>s</sub>                      | 8,2 mm            |
| Tolerancia Ø nominal                           | h8                |
| Longitud de la ranura de viruta L <sub>c</sub> | 109 mm            |
| Longitud total L                               | 165 mm            |
| Ángulo de punta                                | 130 grados        |
| Serie  | HOLEX CleverDrill |
| Recubrimiento                                  | Sin revestimiento |
| Material de corte                              | HSS               |
| Tipo   | N                 |
| Mango  | Mango cilíndrico  |
| Refrigeración interior                         | no                |
| anillo de color                                | sin               |
| Tipo de producto                               | Broca espiral     |