



## Broca espiral HSS Clever Drill N, Sin revestimiento, Ø DC h8: 2,8 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	116050 2,8
GTIN	4045197956170
Clase de artículo	12B

### Descripción

#### Ejecución:

**HOLEX CleverDrill** – broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por afilado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

#### Recomendación:

#### Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.º 112120, 112140 y 112170 con **ángulo de punta de 142°** para una máxima seguridad en el proceso

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 340

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 61,8 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 66 mm

Longitud total L: 100 mm

Ø de mango  $D_s$ : 2,8 mm

### Descripción técnica

Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	61,8 mm
Ø de mango $D_s$	2,8 mm
Número de filos Z	2
Tolerancia Ø nominal	h8

Longitud de la ranura de viruta $L_c$	66 mm
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN 340
$\varnothing$ nominal $D_c$	2,8 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral