



Pie de rey, Capacidad de medición: 2000 mm



Datos de pedido

Número de pedido	415195 2000
GTIN	4045197997296
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Con ajuste preciso.

Todas las piezas: templado

Norma: DIN 862

Lectura conmutable: mm / pulgadas

Calibración: A1

Lectura: 0,05 mm

División: 1/20 mm

Límite de error: 0,22 mm

Longitud del pico: 200 mm

Ø parte de medición interior: 30 mm

Peso: 9,3 kg

Descripción técnica

Calibración	A1
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Capacidad de medición	0 - 2000 mm
Peso	9,3 kg
Longitud del pico	200 mm
División	1/20 mm

Lectura	0,05 mm
Ø parte de medición interior	30 mm
Límite de error	0,22 mm
Norma	DIN 862
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 2000 mm	011030 2000
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940