



Pie de rey, Capacidad de medición: 300 mm



Datos de pedido

Número de pedido	415195 300
GTIN	4045197956620
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Todas las piezas: templado

Norma: DIN 862

Lectura conmutable: mm / pulgadas

Calibración: A1

Lectura: 0,05 mm

División: 1/20 mm

Límite de error: 0,05 mm

Longitud del pico: 90 mm

Ø parte de medición interior: 10 mm

Peso: 0,44 kg

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 300 mm
Peso	0,44 kg
Límite de error	0,05 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,05 mm

Calibración	A1
Longitud del pico	90 mm
División	1/20 mm
Norma	DIN 862
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	011030 300
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	011050 300
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940