



## Pie de rey, Capacidad de medición: 1000 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415195 1000
GTIN	4045197956651
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Todas las piezas: templado

Norma: Norma de fábrica

Lectura conmutable: mm / pulgadas

Calibración: A1

Lectura: 0,05 mm

División: 1/20 mm

Límite de error: 0,24 mm

Longitud del pico: 200 mm

Ø parte de medición interior: 20 mm

Peso: 2,5 kg

### Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 1000 mm
Peso	2,5 kg
Ø parte de medición interior	20 mm
Calibración	A1
División	1/20 mm
Longitud del pico	200 mm

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Lectura	0,05 mm
Límite de error	0,24 mm
Norma	Norma de fábrica
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	011030 1000
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	011050 1000
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940