

**Sargento para engranajes, Abertura de sujeción: 450mm****Datos de pedido**

Número de pedido	860271 450
GTIN	4008158040820
Clase de artículo	83K

**Descripción****Ejecución:**

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, regleta pavonada de acero estirado. Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, husillo con rosca trapecial de funcionamiento suave con placa de compresión giratoria. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

**Aplicación:**

Enormemente flexible y utilizable incluso en condiciones de espacio muy restringidas, para una presión de sujeción de hasta 2000 N.

**Descripción técnica**

Alcance del brazo	60 mm
Abertura de sujeción	450 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	19×6 mm
Fuerza de apriete máxima	2000 Nm
Tipo de producto	Sargento

