



Sargento para engranajes, Abertura de sujeción: 600mm



Datos de pedido

Número de pedido	860271 600
GTIN	4008158040837
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, regleta pavonada de acero estirado. Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio, husillo con rosca trapecial de funcionamiento suave con placa de compresión giratoria. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

Enormemente flexible y utilizable incluso en condiciones de espacio muy restringidas, para una presión de sujeción de hasta 2000 N.

Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	19×6 mm
Abertura de sujeción	600 mm
Alcance del brazo	60 mm
Fuerza de apriete máxima	2000 Nm
Tipo de producto	Sargento

