



Láser de líneas cruzadas autonivelable LINO, Tipo: L2



Datos de pedido

Número de pedido	468481 L2
GTIN	7640110697528
Clase de artículo	47C

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico ergonómica robusta; protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua. Función de impulsos con modo de ahorro de energía. **Duración de uso muy larga** de hasta 44 h gracias a la batería de iones de litio. El adaptador magnético se puede fijar en cualquier pared con elementos de acero. **Gracias al imán, libremente giratorio y fácil de desprender.** Bloqueo para proyecciones inclinadas y como protección para el transporte.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluye adaptador, batería de iones de litio, cargador, portapilas, tablilla reflectante y maleta.

Descripción técnica

Intervalo de nivelación	±4 grados
Alcance con receptor	80 m

Alcance	25 m
Peso	530 g
Clase de láser	2
Profundidad	100 mm
Límite de error	0,2 mm/m
Anchura	60 mm
Clase de protección IP	IP 54
Rosca para soporte	1/4 UNC pul
Altura	110 mm
Color del láser	rojo
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Láser línea en cruz

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6

081561 LR6