



## Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	860000 250
GTIN	4008158008769
Clase de artículo	83J

### Descripción

#### Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.

Brazo de sujeción móvil **con seguro contra deslizamiento**, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

Fuerza de sujeción de hasta 6000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.º 860115.

### Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	29 × 9 mm
---	-----------

Alcance del brazo	120 mm
Abertura de sujeción	250 mm
Tipo de producto	Sargento

---

## Accesorios

Surtido de caperuzas de presión 8 piezas Ø placa de presión 30 mm	860115 30
Par de piezas sujeción superpuestas Vario	862950