



Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 2500mm



Datos de pedido

Número de pedido	860000 2500
GTIN	4008158011318
Clase de artículo	83J

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.

Brazo de sujeción móvil **con seguro contra deslizamiento**, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. **Sin cubierta protectora.**

Fuerza de sujeción de hasta 7000 N.

Norma:

DIN 5117

Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.º 860115.

Descripción técnica

Abertura de sujeción	2500 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	35 × 11 mm

Alcance del brazo	120 mm
Tipo de producto	Sargento

Accesorios

Parte inferior completa para los sargentos de tornillo de apriete rápido Tipo 500	860060 500
Par de piezas sujeción superpuestas Vario	862950
Surtido de caperuzas de presión 8 piezas Ø placa de presión 37 mm	860115 37