

Garant**Componentes para el armario de cajones móvil Dirección de desplazamiento de la pared lateral, Tipo: R36E****Datos de pedido**

Número de pedido	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Clase de artículo	91H

Descripción**Ejecución:**

Par de soportes de ruedas: 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables con rodamientos de bolas (Ø 100 mm) con freno de bloqueo, unidas por sendos travesaños. **Tenga en cuenta el sentido de marcha de las ruedas.** Capacidad de carga 600 kg, con la carga uniformemente distribuida.

Idóneo para:

Par de soportes de ruedas adecuado para carcasas de armarios de herramientas del grupo de productos 94 (hasta 08/2019) con las **dimensiones 36 x 36 E, 54 x 36 E, 64 x 36 E, 78 x 36 E.** Por motivos de seguridad, (peligro de vuelco), altura útil máxima de la carcasa de 1225 mm (en 78 x 36 E, altura útil máxima 900 mm). **Desplazamiento desde la pared lateral.**

Nota:

- **Los cajones de armarios de herramientas móviles han de estar equipados con bloqueo individual de los cajones. De esta forma los cajones se bloquean automáticamente al cerrarlos, evitando que se abran durante el transporte. Los bloqueos individuales para cajones del grupo de productos 94 (hasta 08/2019) se encuentran en n.º 949605, en la lista de piezas de recambio.**
- **Para la capacidad de carga de las ruedas (600 kg) se ha de tener en cuenta el peso propio del armario.**
- **Tenga en cuenta el sentido de marcha deseado de las ruedas.**

Descripción técnica

Tipo	R36E
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Ø de rueda, rueda fija	100 mm
Ø de rueda, rueda dirigible	100 mm
Capacidad de carga máxima total	600 kg
Dirección de marcha	Dirección profundidad de armario
Tipo de producto	Mango