

**Barredora, Denominación del fabricante: SW250****Datos de pedido**

Número de pedido	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

Barredoras guiadas a mano con escoba lateral y rodillo de barrido principal ajustables sin herramientas para una limpieza óptima, incluso en suelos de naturaleza cambiante.

Accionamiento manual, **recipiente colector de gran tamaño, marco sin corrosión para una larga durabilidad** y manija plegable.

Apropiada para el interior y el exterior.

Aplicación:

Tanto para suelos duros como también para suelos con alfombra. Ideal para barrer hojas, suciedad seca en pequeñas cantidades, chapas, cigarrillos, etc.

Suministro:

Barredora manual, rodillo de barrido principal, escoba lateral, filtros integrados. Rodillo de barrido principal y dos escobas laterales.

Descripción técnica

Rendimiento superficial teórico	3680 m ² /h
Volumen de depósito	38 l
Longitud	1470 mm

Anchura de trabajo con escoba lateral	920 mm
Anchura	920 mm
Quality Dress	SW250
Peso	20 kg
Altura	1120 mm
Tipo de producto	Barredora