



## Lijadora excéntrica neumática, Tipo: 59043



### Datos de pedido

Número de pedido	079656 59043
GTIN	616026590434
Clase de artículo	03R

### Descripción

#### Ejecución:

##Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. **Utilización cómoda** gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. **Accionamiento neumático resistente, de marcha suave** y de **vibración baja**, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo.

Lijadora excéntrica Dynorbital-Spirit (152 mm) para aspiración central. Para **el rectificado de precisión** con 2,5 mm de carrera. **Autoaspiración** por medio de manguera y bolsa de polvo suministrada, incluido plato abrasivo con velcro n.º 567872 tam. 150.

#### Suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

#### Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.º 567775 o n.º 567901.

Encontrará platos lijadores con adherencia DynaMaze para n.º 079655 y 079656 tam. X61V y tam. 58436 en el n.º 567872 tam. 150.

### Descripción técnica

Tipo de aspiración	Autoaspiración
Nivel sonoro de funcionamiento	77 dB(A)
Peso	0,6 kg
Ø de plato lijador	150 mm

Velocidad de giro máxima	12000 min <sup>-1</sup>
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Demanda de aire máxima	396 l/min
Quality Dress	Dynaorbital 152 mm
Carrera	2,5 mm
Tipo de producto	Lijadora excéntrica

## Accesorios

Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 320	567775 320
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 800	567775 800
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 240	567775 240
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 400	567775 400
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 180	567775 180
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 120	567775 120
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 40	567775 40
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 80	567775 80
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 600	567775 600
Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A)Con 6 + 1 agujeros Tamaño de grano 60	567775 60