

**Barredora, Denominación del fabricante: SW200****Datos de pedido**

Número de pedido	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Clase de artículo	07C

**Descripción****Ejecución:**

**Barredoras guiadas a mano** con escoba lateral y rodillo de barrido principal ajustables sin herramientas para una limpieza óptima, incluso en suelos de naturaleza cambiante.

Accionamiento manual, **recipiente colector de gran tamaño, marco sin corrosión para una larga durabilidad** y manija plegable.

**Apropiada para el interior y el exterior.**

**Aplicación:**

Tanto para suelos duros como también para suelos con alfombra. Ideal para barrer hojas, suciedad seca en pequeñas cantidades, chapas, cigarrillos, etc.

**Suministro:**

Barredora manual, rodillo de barrido principal, escoba lateral, filtros integrados. Rodillo de barrido principal y escoba lateral.

**Descripción técnica**

Peso	19,5 kg
Longitud	1470 mm
Anchura	850 mm

Quality Dress	SW200
Anchura de trabajo con escoba lateral	700 mm
Volumen de depósito	38 l
Altura	1120 mm
Rendimiento superficial teórico	2800 m <sup>2</sup> /h
Tipo de producto	Barredora