



Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido, Ø 8 x12 mm, Tipo: 17S



Datos de pedido

Número de pedido	080072 17S
GTIN	7391390327246
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.

Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con **intervalo de giro de 180°**. **Manguera de PU** ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.

Nota:

Acoplamiento ver n.º 080286.

Descripción técnica

Material carcasa	Plástico
Longitud utilizable de la manguera	17 m
Material tubo flexible	Poliuretano
Conexión salida	1/4 pul
Conexión entrada	1/4 pul

Color tubo flexible	azul
Presión de servicio máx.	16 bar
Sistema automático de enrollado SCS	sí
Ø interior manguera	8 mm
Ø exterior manguera	12 mm
Color carcasa	azul
Carcasa profundidad	190 mm
Carcasa altura	409 mm
Carcasa anchura	490 mm
adecuado para	Aire comprimido
Atributo del nombre de producto	Ø 8 x12 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera

Accesorios

Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 1/2 pul	080286 1/2
Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 3/8 pul	080286 3/8
Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 1/4 pul	080286 1/4