



Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Aire comprimido, Ø 11 x16 mm, Tipo: 10S



Datos de pedido

Número de pedido	080077 10S
GTIN	7391390327383
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.

Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con **intervalo de giro de 180°**. **Manguera de PU** ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.

Nota:

Acoplamiento ver n.º 080286.

Descripción técnica

Presión de servicio máx.	12 bar
Ø interior manguera	11 mm
Longitud utilizable de la manguera	10 m
Material tubo flexible	Poliuretano
Conexión entrada	1/2 pul

Conexión salida	1/2 pul
Color carcasa	azul
Sistema automático de enrollado SCS	sí
Ø exterior manguera	16 mm
Color tubo flexible	azul
Material carcasa	Plástico
Carcasa altura	409 mm
Carcasa anchura	490 mm
Carcasa profundidad	190 mm
adecuado para	Aire comprimido
Atributo del nombre de producto	Ø 11 ×16 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera

Accesorios

Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 3/8 pul	080286 3/8
Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 1/4 pul	080286 1/4
Acoplamiento de seguridadRosca interior Rosca interior conexión 1/2 pul	080286 1/2