



## Nivel de burbuja de metal ligero con imán, Longitud: 400mm



### Datos de pedido

Número de pedido	467220 400
GTIN	4005069191771
Clase de artículo	46M

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo en perfil rectangular. Burbujas de vidrio acrílico irrompibles. Aleación de metal ligero especial resistente a la corrosión.

Perfil rectangular nervado con dos superficies de medición. Los tapones de goma evitan un deslizamiento al trazar. Con **imanes fuertes**.

### Descripción técnica

Número niveles de burbuja verticales	1
Orificio de agarre	no
Longitud	400 mm
Límite de error en la medición por encima de la cabeza	0,75 mm/m
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Número niveles de burbuja horizontales	1
Imán	Imán permanente
Material carcasa	Aleación de metales ligeros
Tipo de producto	Nivel de burbuja