



Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M3 – M12, Ø del mango d: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	319445 40
GTIN	4045197959669
Clase de artículo	32P

Descripción

Ejecución:

Compensación longitudinal elástica, de funcionamiento suave mediante casquillo de guías sobre bolas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.º 335420 – 335620.

Descripción técnica

Ø del mango d ₁	40 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
Voladizo L	61,5 mm
Compensación de longitud compresión	7 mm
Compensación de longitud tracción	7 mm
Ø exterior cono D	38 mm
Tipo de producto	VDI-mandrino para tallar roscas

