

**Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M3 – M12, Ø del mango d: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319445 20
GTIN	4045197959645
Clase de artículo	32P

Descripción**Ejecución:**

Compensación longitudinal elástica, de funcionamiento suave mediante casquillo de guías sobre bolas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.º 335420 – 335620.

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 20
Ø del mango d ₁	20 mm
Voladizo L	56 mm
Compensación de longitud compresión	7 mm
Compensación de longitud tracción	7 mm
Ø exterior cono D	38 mm
Tipo de producto	VDI-mandrino para tallar roscas

