

**Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M6 – M20, Ø del mango d: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319447 40
GTIN	4045197959683
Clase de artículo	32P

**Descripción****Ejecución:**

Compensación longitudinal elástica, de funcionamiento suave mediante casquillo de guías sobre bolas.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Partes opcionales:**

**Insertos de cambio rápido** n.º 335420 – 335620.

**Descripción técnica**

Código de colores mango VDI	VDI 40
Ø del mango d <sub>1</sub>	40 mm
Voladizo L	86 mm
Compensación de longitud compresión	12 mm
Compensación de longitud tracción	12 mm
Ø exterior cono D	54 mm
Tipo de producto	VDI-mandrino para tallar roscas

