

Klauke®**Tenaza de prensado grande, Tipo: K06SYNCRO****Datos de pedido**

Número de pedido	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Clase de artículo	76C

Descripción**Ejecución:**

Cabezal resistente con transmisión y discos perfilados giratorios incorporados. Brazos tubulares con mangos de plástico. Asignación de la sección transversal visible en los discos de perfil. Ajuste disco perfilado mediante manejo con una mano. Garantiza asignación segura de la sección transversal mediante ajuste disco perfilado sincronizado. Con ergonómico mango de 2 componentes y protección antideslizamiento en ambos lados. Brazos de palanca prolongables.

Aplicación:

Para **terminales de cable tubulares** no aislados y **conectores tubulares** (modelo normal).

Nota:

No se adaptan a los terminales de engarce a presión para cables según DIN y los terminales de cable CNF franceses.

A petición, se pueden suministrar tenazas de prensado para terminales de cable DIN y francesas CNF.

Descripción técnica

Peso	2,6 kg
Longitud total	600 - 750 mm
Para sección transversal de los conductores	6 - 120 mm ²
Tipo de producto	Alicate de engarce

