

Garant**Lama de tronzado eco, neutro, Altura de lama h₅/ ancho de tronzado w:
19/3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	273866 19/3
GTIN	4045197959805
Clase de artículo	21W

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Aplicación:

Para ranuras profundas y para tronzar grandes diámetros.

Idóneo para:

Soporte n.º 274093 o soporte VDI n.º 319132 – 319133.

Pieza de repuesto:

Tapón roscado n.º 279828 1.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.º 273656– 273670. El juego consta de 2 lamas con un asiento de plaquita cada una.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3 mm
Altura de lama h ₅	19 mm
Para Ø máximo de pieza de trabajo	40 mm
Altura h ₁	15,7 mm

Serie	Eco
Longitud total L	96 mm
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	sí
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Lama de tronzado