



Linterna de bolsillo LED-EX con pilas, Tipo: 4AARFL



Datos de pedido

Número de pedido	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolsillo con protección contra explosiones, comprobada según las directivas ATEX vigentes.

Lámparas LED de alto rendimiento resistentes a los golpes, al polvo y al agua.

Con **tecnología de reflector LED. Lámpara de mano y casco LED con tecnología de protección especial.** Haz central ancho y suave. Gracias al sistema óptico patentado, es ideal para iluminar áreas de trabajo amplias. Resistente a la corrosión. Interruptor en la parte trasera. Se fija fácilmente a los cascos de trabajo y protectores mediante un soporte para cascos.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Descripción técnica

Color carcasa	amarillo
Tipo de pila	Mignon, AA
Clase de protección IP	IP 67
Ø del cabezal	35 mm
Cantidad de pilas contenidas	4
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	zona 20
Duración ilumin.	5,5 h

Corriente de alumbrado	225 lm
Peso	158 g
Longitud total	158 mm
Característica del equipo	Apto para áreas EX
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Lampara de LED mano

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081552 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081554 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081553 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081551 LR6
Pilas de metal de litio Tamaño constructivo internacional LR6	081559 LR6
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6