

Weidmüller **Comprobador de tensión de dos polos, Tipo: COMBIPRO****Datos de pedido**

Número de pedido	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

Detectores de tensión de dos polos, forma constructiva ergonómica, carcasa de plástico resistente a golpes y roturas, dos polos de comprobación con soporte magnético, adecuados también para manejo monomanual.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Suministro:

Incluye 2 pilas 081561 tam. LR3, puntas de prueba más gruesas (con rosca), cubiertas protectoras aislantes.

Descripción técnica

Iluminación de puntos de medición	sí
Categoría de sobretensión	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Comprobación de sentido del campo giratorio	sí
Calibración	I1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Comprobación de continuidad	óptico / acústico
Clase de protección IP	IP 65
Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba	sí
Cantidad de pilas contenidas	2
Quality Dress	VT Combi Pro
Comprobación de polaridad	sí
Intervalo de indicación CC	6 - 690 V
Intervalo de indicación CA	6 - 690 V
Display	Luz LED
Suministro de energía	con pilas
Alimentación eléctrica	2x 081561 LR3
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------