

Weidmüller **Comprobador de tensión de dos polos, Tipo: DIGIPRO****Datos de pedido**

Número de pedido	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

Detectores de tensión de dos polos, forma constructiva ergonómica, carcasa de plástico resistente a golpes y roturas, dos polos de comprobación con soporte magnético, adecuados también para manejo monomanual. Comprobador de tensión CA procedimiento de medición de valor real eficaz True RMS. Prueba de diodo.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Suministro:

Incluye 2 pilas 081561 tam. LR3, puntas de prueba más gruesas (con rosca), cubiertas protectoras aislantes.

Descripción técnica

Display	digital LCD
---------	-------------

Intervalo de indicación CC	1 - 1500 V
Comprobación de sentido del campo giratorio	sí
Resistencia	0 - 1,99 k Ω
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Clase de protección IP	IP 65
Intervalo de indicación CA	1 - 1000 V
Categoría de sobretensión	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
Interruptor de protección FI/RCD corriente de prueba	sí
Quality Dress	VT Digi Pro
Comprobación de polaridad	sí
Calibración	I1
Cantidad de pilas contenidas	2
Comprobación de continuidad	óptico / acústico
Botón de valor de espera	sí
Iluminación de puntos de medición	sí
Medición de frecuencia	1 - 950 Hz
Suministro de energía	con pilas
Alimentación eléctrica	2x 081561 LR3
Capacidad	0,05 - 1999 μ F
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------