

Weidmüller **Comprobador de tensión de dos polos, Tipo: MASTER****Datos de pedido**

Número de pedido	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Clase de artículo	47A

Descripción**Ejecución:**

Detectores de tensión de dos polos, forma constructiva ergonómica, carcasa de plástico resistente a golpes y roturas, dos polos de comprobación con soporte magnético, adecuados también para manejo monomanual.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Para comprobación escalonada profesional de polaridad tensión y test de continuidad.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Suministro:

Incluye 2 pilas 081561 tam. LR3, puntas de prueba más gruesas (con rosca), cubiertas protectoras aislantes.

Descripción técnica

Calibración	11
-------------	----

Comprobación de polaridad	sí
Cantidad de pilas contenidas	2
Display	Luz LED
Clase de protección IP	IP 54
Categoría de sobretensión	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Intervalo de indicación CA	12 - 690 V
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR3
Intervalo de indicación CC	12 - 690 V
Quality Dress	VT Master
Comprobación de continuidad	óptico / acústico
Suministro de energía	con pilas
Alimentación eléctrica	2× 081561 LR3
Tipo de producto	Comprobador de tensión

Servicios

Calibración Comprobador de tensión Tipo S	027120 S
Calibración DAkkS Comprobador de tensión Tipo S	027160 S

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------