



Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 5W



Datos de pedido

Número de pedido	081321 5W
GTIN	2050001945921
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámparas de taller LED de aluminio negro con interruptor basculante. Con eje flexible engomado, incluyendo zócalo magnético. Lámpara de taller LED, 5 vatios, con ángulo de emisión enfocable 15 – 75°.

Modelo de texto publicitario:

· **Ángulo de emisión 15 – 75°.**

Función:

IP63: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Nota:

Como complemento del zócalo magnético se pueden adquirir a petición pinza roscada, soporte mural, pie de mesa y pie soporte

Descripción técnica

Suministro de energía	alimentado en la red
Ø de pie magnético	83 mm

Clase de protección IP	IP 63
Corriente de alumbrado	450 lm
Bombilla intercambiable	no
Rendimiento lumínico	5 W
Tensión nominal	250 V
Altura total	480 mm
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo