



Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 6WDUO



Datos de pedido

Número de pedido	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Clase de artículo	08C

Descripción

Ejecución:

Lámparas de taller LED de aluminio negro con interruptor basculante. Con eje flexible engomado, incluyendo zócalo magnético. Luminaria de taller LED 2 × 6 W, cabezal de lámpara con dos módulos de luz giratorios en 360° en el cabezal.

Función:

IP63: Existe protección contra el agua pulverizada, hasta 60° frente a la posición de servicio normal y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Nota:

Como complemento del zócalo magnético se pueden adquirir a petición pinza roscada, soporte mural, pie de mesa y pie soporte

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 63
Ø de pie magnético	83 mm
Corriente de alumbrado	1200 lm

Suministro de energía	alimentado en la red
Bombilla intercambiable	no
Rendimiento lumínico	12 W
Tensión nominal	250 V
Altura total	510 mm
Tipo de producto	Lámpara de mesa/lámpara de trabajo