



## Juego de tela de esmeril de 50 piezas (A), marrón, muy flexible KK 114F, 230×280 mm, Tipo: 5GRITS



### Datos de pedido

Número de pedido	556910 5GRITS
GTIN	4018875000533
Clase de artículo	56V

### Descripción

#### Ejecución:

Tejido de algodón denso, robusto y **altamente flexible** (resistente al aceite y al petróleo) con **corindón normal (A)**, revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Adaptación ideal a la geometría de la pieza. **No se deshilacha, máximo rendimiento de abrasión y larga vida útil.** Tamaño de hoja 230×280 mm.

#### Aplicación:

Utilizable de forma universal, principalmente para rectificado manual (bloque abrasivo de caucho, ver n.º 557600).

#### Suministro:

10 hojas de cada grano 60, 80, 120, 180, 320.

### Descripción técnica

Serie	KK114F
Medio abrasivo	Corindón normal
Símbolo de medio abrasivo	A
Anchura hoja abrasiva	230 mm
Longitud hoja abrasiva	280 mm
Atributo del nombre de producto	230×280 mm

Tipo de producto

Tejido abrasivo

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		