



Mandrino de sujeción para perforación pasante, D1: 7,4mm



Datos de pedido

Número de pedido	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Clase de artículo	37M

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base de acero de construcción incluido tornillo de acero.**
- **Posibilidad de mecanizado de 5 lados.**
- **Muy buena precisión de repetición.**
- **Mecanizado ligero del cuerpo de base en el Ø de sujeción deseado.**

Aplicación:

Para sujetar piezas de trabajo en una perforación existente.

Descripción técnica

D ₂ Ø de sujeción mínimo	4,1 mm
Ø exterior D ₁	7,4 mm
Ø exterior D	20 mm
carrera de sujeción máx.	0,13 mm
Ø D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

Par de apriete máximo	0,7 Nm
Fuerza de sujeción	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Tolerancia Ø exterior	h9
Tipo de producto	Mandrino de sujeción