



Portabrocas con bloqueo radial Versión metálica, Tipo: 13-3/8



Datos de pedido

Número de pedido	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Clase de artículo	32W

Descripción

Ejecución:

- Portabrocas sin llave con bloqueo radial automático. Ya no se necesita bloqueo adicional (sobre todo en el taladrado percutor).
- Muy ergonómico, fácil de manejar, hexágono como ayuda para aplicar la llave.
- Buena precisión de concentricidad.
- Modelo perforado para giro a la derecha o a la izquierda (rosca M5 o M6).

Biseles de sujeción especiales para la reducción del desgaste.

Descripción técnica

Tipo	13-3/8
Gama de sujeción	1,5 - 13 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto	63 mm
Potencia máxima de la máquina	1100 W
Longitud cabezal portabrocas cerrado	74 mm
Ø exterior	43,1 mm
Adaptador	3/8-24 pul
Bloqueo radial	sí

Tipo de producto

Portabrocas sin llave