

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 32 mm, a partir de cuadrado: 27mm


Datos de pedido

Número de pedido	290334 27
GTIN	4045197965462
Clase de artículo	29K

Descripción
Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	27 mm
Longitud útil L_1	100 mm
Tornillo	290399 3
Desplazamiento central L_3	14,5 mm
adecuado para cuadrado	27 - 37 mm
Ø de mango	32 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	25 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_s	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

