

## Garant

**Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 25 mm, a partir de cuadrado: 19mm**



### Datos de pedido

Número de pedido	290332 19
GTIN	4045197965394
Clase de artículo	29K

### Descripción

**Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

### Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	18,975 mm
Desplazamiento central $L_3$	10,25 mm
Longitud útil $L_1$	89 mm
Tornillo	290399 3
adecuado para cuadrado	19 - 27 mm
Ø de mango	25 mm
Soporte para plaquitas Ø $D_1$	18 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango $L_5$	90 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

