

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 25 mm, a partir de cuadrado: 8mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 290332 8 |
| GTIN | 4045197965356 |
| Clase de artículo | 29K |

Descripción**Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

| | |
|---|--|
| Desplazamiento central L ₃ | 4 mm |
| Ø perforación previa mínima D _{min.} | 8 mm |
| Tornillo | 290399 1 |
| Longitud útil L ₁ | 30 mm |
| adecuado para cuadrado | 8 - 10 mm |
| Ø de mango | 25 mm |
| Soporte para plaquitas Ø D ₁ | 8 mm |
| Refrigeración interior | sí |
| Longitud del mango L _s | 90 mm |
| Mango | Mango combinado |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |

