

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal Ø DS 25 mm, a partir de hexagonal: 9mm



Datos de pedido

Número de pedido	290342 9
GTIN	4045197965608
Clase de artículo	29K

Descripción

Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	8,5 mm
Longitud útil L_1	30 mm
Desplazamiento central L_3	4,5 mm
Tornillo	290399 1
adecuado para hexágono	9 - 11 mm
Ø de mango	25 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	8 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_5	90 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

