

**Garant**
**Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal Ø DS 32 mm, a partir de hexagonal: 37mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	290344 37
GTIN	4045197965691
Clase de artículo	29K

**Descripción**
**Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

**Descripción técnica**

Longitud útil $L_1$	126 mm
Tornillo	290399 3
Desplazamiento central $L_3$	19,5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	37 mm
adecuado para hexágono	37 - 45 mm
Ø de mango	32 mm
Soporte para plaquitas Ø $D_1$	35 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango $L_s$	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

