

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal Ø DS 20 mm, a partir de hexagonal: 11 mm



Datos de pedido

Número de pedido	290340 11
GTIN	4045197965561
Clase de artículo	29K

Descripción

Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Tornillo	290399 1
Longitud útil L_1	40 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	10,5 mm
Desplazamiento central L_3	5,5 mm
adecuado para hexágono	11 - 17 mm
Ø de mango	20 mm
Soporte para plaquitas Ø D_1	10 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L_5	50 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

