

Garant**Insertos de corte de perfil Hexágono, TiN, a partir de hexagonal: 37mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290346 37
GTIN	4045197965752
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Apropiado para reafilado.

Idóneo para:

Soporte para junta de perfil n.º 290340 – 290344.

Nota:

- Los insertos de corte de perfil se pueden utilizar para una zona cuadrada o hexagonal (ver tabla de productos).
- Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Texto publicitario indicaciones:

- Los insertos de corte de perfil se pueden utilizar para una zona cuadrada o hexagonal (ver tabla de productos).
- \varnothing de perforación cuadrado = ancho de llave deseado \times factor 1,05. \varnothing de perforación hexagonal = ancho de llave deseado \times factor 1,02.

Descripción técnica

adecuado para hexágono	37 - 45 mm
Material de corte	HSS
Ancho de llave máximo	45 mm
ancho de llave mínimo	37 mm
perfil	Hexágono
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Aluminio > 10 % Si	adecuado		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

