



## Casco protector BOP, Color: WHITE



### Datos de pedido

Número de pedido	097813 WHITE
GTIN	4017765093181
Clase de artículo	09K

### Descripción

#### Ejecución:

El casco de duroplástico de poliéster con fibra de vidrio tiene una **elevada resistencia a la deformación a temperaturas de hasta 150 °C**, por lo que es apropiado en áreas de trabajo con **hTemperaturas ambiente elevadas** (p. ej., altos hornos). El casco posee una alta resistencia al desgaste y es **insensible a los productos químicos**. Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).

- **Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura**
- **Sin asiento**
- **Banda antisudor de cuero natural**
- **Forma recta**
- **Con cerrojo**

#### Aplicación:

Fábricas con temperaturas elevadas, industria química, puestos de trabajo con una elevada radiación UV.

#### Norma:

DIN EN 397

Propiedad del casco: Protección contra la deformación lateral

Material cubierta del casco: UP-GF Fibra de vidrio-poliéster

Recubrimiento discos: resistente a los productos químicos

Regulación de la amplitud: Cerrojo

Tamaño: 53 - 61 cm

Peso: 405 g

## Descripción técnica

Regulación de la amplitud	Cerrojo
Recubrimiento discos	resistente a los productos químicos
Peso	405 g
Tamaño	53 - 61 cm
Propiedad del casco	Característica de protección hasta 150 °C
Propiedad del casco	Protección contra salpicaduras de metal líquido
Propiedad del casco	Protección contra la deformación lateral
Material cubierta del casco	UP-GF Fibra de vidrio-poliéster
Norma	DIN EN 397
Tipo de producto	Casco protector

## Accesorios

Barboquejo Suspensión 4P	097823 4P
Banda antisudor Tipo HT	097822 HT
Banda antisudor Tipo L	097822 L
Banda antisudor Tipo SL	097822 SL