



Casco protector BOP 74 R, Color: BLUE



Datos de pedido

Número de pedido	097801 BLUE
GTIN	4017765057350
Clase de artículo	09K

Descripción

Ejecución:

El **casco universal de alto rendimiento** de poliéster con fibra de vidrio ofrece una elevada rigidez lateral y tiene una gran estabilidad de forma, especialmente a altas temperaturas. Superficie de protección amplia gracias a la parte de la nuca alargada. El casco posee una alta resistencia al desgaste y es insensible a los productos químicos. Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).

- **Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura**
- **Sin asiento**
- **Banda antisudor de cuero natural**
- **Parte de la nuca alargada con canal para la lluvia**
- **Con cerrojo**

Aplicación:

Fábricas con temperaturas elevadas, industria química, puestos de trabajo con una elevada radiación UV.

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM) y deformación lateral (LD).

Pieza de repuesto:

N.º 097822 banda antisudor en tres modelos.

Propiedad del casco: Protección contra salpicaduras de metal líquido

Material cubierta del casco: UP-GF Fibra de vidrio-poliéster

Recubrimiento discos: resistente a los productos químicos

Regulación de la amplitud: Cerrojo

Tamaño: 53 - 61 cm

Peso: 460 g

Descripción técnica

Tamaño	53 - 61 cm
Recubrimiento discos	resistente a los productos químicos
Peso	460 g
Regulación de la amplitud	Cerrojo
Propiedad del casco	Característica de protección hasta 150 °C
Propiedad del casco	Protección contra la deformación lateral
Propiedad del casco	Protección contra salpicaduras de metal líquido
Material cubierta del casco	UP-GF Fibra de vidrio-poliéster
Norma	DIN EN 397
Tipo de producto	Casco protector

Accesorios

Banda antisudor Tipo HT	097822 HT
Banda antisudor Tipo SL	097822 SL
Banda antisudor Tipo L	097822 L