

**Sargento de tornillo totalmente de acero, Abertura de sujeción: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	860500 300
GTIN	4008158034119
Clase de artículo	83K

Descripción**Ejecución:**

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Husillo de acero de funcionamiento suave con rosca trapezoidal, pavonado.

Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. Fuerza de sujeción de hasta 6000 N.

Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	28 × 11 mm
Alcance del brazo	140 mm
Abertura de sujeción	300 mm
Tipo de producto	Sargento

Accesorios

Parte inferior completa para los sargentos de tornillo
totalmente de acero Tipo 300

860560 300

Surtido de caperuzas de presión 8 piezas Ø placa de
presión 37 mm

860115 37