

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-818, Talla de guante: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094358 7
GTIN	10076490478565
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-818. Con recubrimiento innovador para una vida útil tres veces más larga que otros guantes comparables. Material de base de nailon-Spandex con técnica de punto **18-Gauge** para la máxima sensibilidad táctil al realizar trabajos de precisión. **Exento de silicona y látex.** Especialmente adecuado para la manipulación de piezas sensibles, el montaje de precisión de tornillos pequeños y el equipamiento de cadenas de producción.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

exento de silicona	no
Exento de DMF	no
Agarre en mojado	satisfactorio
Material recubrimiento	Nitrilo / PU

Protección contra el calor	no disponible
Agarre con aceite	satisfactorio
Transpirabilidad	muy satisfactorio
Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
Talla de guante	7
Forma ajustada	muy satisfactorio
Serie	HyFlex®
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de DMF
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	3121A
Material de base	Nailon spandex
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Longitud	200 mm
Color	azul
Peso	16,5 g
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Material	Espuma de nitrilo
Clase de protección frente a cortes	A
Tipo de producto	Guantes multiuso

