

Garant**Brocas escalonadas HSS-E, Sin revestimiento, Ø de corte: PGmm****Datos de pedido**

Número de pedido	118320 PG
GTIN	4045197966674
Clase de artículo	11C

Descripción**Ejecución:**

Con broca centrar cilín., números de Ø en la ranura. Mango con 3 superficies adicionales. Brocas escalonadas combinadas (agujero para roscar y agujero pasante) **para rosca de tubos aisladores protegidos** (según DIN 40430) PG7, PG8, PG11, PG13,5, PG16, PG21

Aplicación:

Taladrado y desbarbado, grosor máximo del material = altura de escalonado (véase tabla).

Descripción técnica

Longitud total	93 mm
Ø de mango	12 mm
Altura de escalonado	4 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Mango	Vástago con tres superficies de apriete
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca escalonada

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado		
GG(G)	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		