

**Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M6X1****Datos de pedido**

Número de pedido	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Grosor ojal F	14 mm
Altura cabeza del tornillo A	33 mm
Anchura grilletes giratorios G	53 mm
Ø cabeza del tornillo C	30 mm
Anchura de llave hexágono interior S	8 mm
Anchura ojal E	27 mm

Distancia alma central-ojal D	38 mm
Altura alma central B	30 mm
Longitud de rosca L	15 mm
Ø de rosca	M6×1
Capacidad de carga WLL SF 5:1	0,15 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	0,2 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión