

**Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M12X1,75****Datos de pedido**

Número de pedido	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Altura cabeza del tornillo A	33 mm
Anchura ojal E	27 mm
Ø cabeza del tornillo C	30 mm
Anchura grilletes giratorios G	53 mm
Grosor ojal F	14 mm
Anchura de llave hexágono interior S	8 mm

Distancia alma central-ojal D	38 mm
Altura alma central B	30 mm
Longitud de rosca L	21 mm
Ø de rosca	M12×1,75
Capacidad de carga WLL SF 4:1	1,3 t
Capacidad de carga WLL SF 5:1	1,05 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión