

**Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M10X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

**Nota:**

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Distancia alma central-ojal D	38 mm
Anchura de llave hexágono interior S	8 mm
Anchura grilletes giratorios G	53 mm
Altura alma central B	30 mm
Altura cabeza del tornillo A	33 mm
Longitud de rosca L	18 mm

Anchura ojal E	27 mm
Ø cabeza del tornillo C	30 mm
Grosor ojal F	14 mm
Ø de rosca	M10×1,5
Capacidad de carga WLL SF 5:1	0,7 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	0,9 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión