



## Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M8X1,25



### Datos de pedido

Número de pedido	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

#### Nota:

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

### Descripción técnica

Altura cabeza del tornillo A	33 mm
Grosor ojal F	14 mm
Ø cabeza del tornillo C	30 mm
Anchura grilletes giratorios G	53 mm
Longitud de rosca L	15 mm
Anchura ojal E	27 mm

Altura alma central B	30 mm
Distancia alma central-ojal D	38 mm
Anchura de llave hexágono interior S	8 mm
Ø de rosca	M8×1,25
Capacidad de carga WLL SF 5:1	0,4 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	0,5 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión